



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

La lampe MASTER LEDspot GU5.3 LV (12V) offre un faisceau d'accentuation précis, ce qui en fait une alternative idéale pour remplacer les spots halogènes GU5.3. Elle produit des couleurs naturelles et crée une ambiance chaleureuse et adaptée pour des applications résidentielles, hôtelières ou commerciales. Son nouveau boîtier de taille réduite s'adapte parfaitement à la majorité des luminaires du marché dotés d'un culot GU5.3. Elle dispose de la solution brevetée de Philips pour garantir la plus haute compatibilité possible avec les transformateurs électroniques 12V standards. La fonction de gradation permet de créer l'atmosphère souhaitée et fonctionne avec un large éventail de variateurs. Grâce à un SDCM élevé, elle assure une uniformité des couleurs accrue et constante tout au long de sa durée de vie. La lampe MASTER LEDspot LV offre également une grande efficacité énergétique et réduit les coûts de maintenance, sans aucun compromis sur la qualité de la lumière ou sur la durée de vie. Cette lampe permet ainsi aux propriétaires de logements ou d'entreprises de réaliser un retour sur investissement en très peu de temps.

Données du produit


Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Culot	GU5.3 [GU5.3]	Efficacité lumineuse (nominale)	83.00 lm/W
Durée de vie nominale	40'000 h	Cohérence des couleurs	<4
Nombre de cycles d'allumage	50'000	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Type de lampe	LED	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Conforme à RoHS	Oui	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	670 lm
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Fréquence linéaire	- Hz
Angle du faisceau (nom.)	24 degré(s)	Fréquence d'entrée	- Hz
Flux lumineux	670 lm	Consommation électrique	8 W
Intensité lumineuse (nom.)	3'350 cd	Courant lampe (nom.)	960 mA
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Puissance équivalente	50 W

MASTER LEDspot LV

Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	12 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	100 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	MR16 [2 pouces/50 mm]
Approbation et application	
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh



EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D
Nom de produit complet	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D
Code EOC	871869681265500
Code de commande	81265500
Code 12NC	929001881502
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696812655
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696812662

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D	50.5 mm	46.5 mm

Données photométriques



Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D


MASTER LEDspot LV

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

