



MR16 à DEL

8.5MR16/LED/827/F35/DIM 12V 10/1FB

Les ampoules MR-16 à DEL de Philips dotées de la technologie optique simple offrent l'allure et la qualité de la couleur des ampoules halogènes traditionnelles, mais utilisent une fraction de l'énergie. Idéales pour l'éclairage local, elles sont compatibles avec la plupart des luminaires existants ayant une douille MR16 GU5.3 et sont conçues pour remplacer les ampoules halogènes ou les réflecteurs incandescents.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	GU5.3 [GU5.3]
Marque RoHS	RoHS mark
Durée de vie (nom.)	25000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	8.5-75W

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	827 [TCP de 2700 K]
Angle du faisceau (nom.)	35 °
Flux lumineux (nom.)	600 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	600 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1700 cd
Désignation de couleur	Warm White (WW)
Angle de faisceau nominal	35 °
Température selon la couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	70,00 lm/W
Constance de la couleur	<4
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Power (Rated) (Nom)	8.5 W
Courant de la lampe (nom.)	960 mA
Équivalent de puissance	75 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	ac electronic 12 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	100 °C

Commandes et gradation	
Intensité réglable	Yes

Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Yes


MR16 à DEL

Données de produit

Nom du produit de la commande	8.5MR16/LED/827/F35/DIM 12V 10/1FB
EAN/CUP – Produit	046677533182
Code de commande	533182
Numérateur – Quantité par emballage	1

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	929001881604
Poids net (pièce)	0.052 kg



Schéma dimensionnel



MR16 12V 8-50W 621lm 36D 2700K GU5.3 D

Product	D	C
8.5MR16/LED/827/F35/DIM 12V 10/1FB	50,5 mm	46,5 mm


Données photométriques



Accoustic Lighting - Spots
Eclairage d'ambiance - Spots
Page 1/1

8-50W GU5-3 MR16



8-50W GU5-3 MR16 36D 827 2700K



8-50W GU5-3 MR16 36D 827 2700K

MR16 à DEL

Durée de vie



7-50W GU5-3 MR16

7-50W GU5-3 MR16

