



# Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

## CLA LEDBulb D 12-100W A67 E27 827 CL

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [ E27]
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	20 000x
Technický typ	12-100W
Light Technical	
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	1521 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1521 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	126,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12 W

Proud zdroje (jmen.)	68 mA
Ekvivalentní příkon	100 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.7
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	48 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Spotřeba energie kWh/1000 h	12 kWh


# Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

## Product Data

Úplný kód výrobku	871869680631900
Objednací název produktu	CLA LEDBulb D 12-100W A67 E27 827 CL
EAN/UPC – výrobek	8718696806319
Objednací kód	80631900
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabičce	6
Materiál č. (12NC)	929001882902
Celková hmotnost (kus)	0,058 kg


## Rozměrové výkresy




Bulb A67 12-100W 1521lm 2700K E27 D CL

Product	D	C
CLA LEDBulb D 12-100W A67 E27 827 CL	71 mm	143 mm


## Fotometrické údaje



LEDBulb CLA 12-100W E27 A67 CL 827 DIM





LEDBulb CLA 12-100W E27 A67 CL 827 DIM



LEDBulb CLA 12-100W E27 A67 CL 827 DIM

## Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

### Životnost



LEDBulb CLA 12-100W E27 A67 CL 827 DIM

LEDBulb CLA 12-100W E27 A67 CL 827 DIM

