

# Klasszikus izzószálas LED-égők

## CLA LEDBulb ND 11-100W E27 827 A67 CL

A Classic filament LED fényforrás a klasszikus jól ismert hagyományos izzó formavilágát ötvözi a legújabb LED technológiával. Szemet gyönyörködtető melegfehér fényével és akár 90%-os energiamegtakarításával ideális alternatívát biztosít az elavult hagyományos fényforrások cseréjéhez

### Termék adatok

| Általános információ   |   |
|--|---|
| Fejelés  | E27 [ E27]                              |
| Megfelel az EU RoHS irányelvnek                                  | Igen                                    |
| Névleges élettartam (névleges)                                   | 15000 h                                 |
| Kapcsolási ciklusok száma  | 20000X                                  |
| Műszaki típus  | 11-100W                                 |
| Technikai adatok   |   |
| Színkód  | 827 [ 2700 K korrelált színhőmérséklet] |
| Fényáram (névleges)  | 1521 lm                                 |
| Színmegjelölés   | meleg fehér (WW)                        |
| Korrelált színhőmérséklet (névleges)                             | 2700 K                                  |
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges)                            | 138,00 lm/W                             |
| Színkonzisztencia  | <6                                      |
| Színvisszaadási index (névleges)                                 | 80                                      |
| Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges) | 70 %                                    |
| Működtetés és elektronika  |   |
| Bemeneti frekvencia  | 50-60 Hz                                |

|   |           |
|---|-----------|
| Teljesítmény (névleges) (névleges)                      | 11 W      |
| Fényforrás árama (névleges)                             | 90 mA     |
| Teljesítmény-egyenérték                                 | 100 W     |
| Indulási idő (névleges)                                 | 0,5 s     |
| Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges) | 0,5 s     |
| Teljesítménytényező (névleges)                          | 0,5       |
| Feszültség (névleges)                                   | 220-240 V |

### Hőmérséklet

|   |       |
|---|-------|
| A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) | 48 °C |
|---|-------|

### Vezérlők és fényerő-szabályozás

|               |     |
|---------------|-----|
| Szabályozható | Nem |
|---------------|-----|

### Mechanika és tokozás

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Fényforrás formája | Átlátszó |
|--------------------|----------|

### Tanúsítvány és alkalmazási területek


|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Energiatakarékosági címke (EEL) | A++ |
|---------------------------------|-----|

# Klasszikus izzószálas LED-égők

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 11 kWh                                |
| <b>Termékadatok</b>            |                                       |
| Teljes termékkód               | 871869680959400                       |
| A termék megrendelési neve     | CLA LEDBulb ND 11-100W E27 827 A67 CL |
| EAN/UPC - termék               | 8718696809594                         |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Rendelési kód                       | 80959400     |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1            |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 10           |
| SAP anyag                           | 929001889202 |
| Nettó tömeg (darab)                 | 0,040 kg     |



## Méretezett rajza



Bulb A70 230V 12-100W 1521lm 2700K E27

| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb ND 11-100W E27 827 A67 CL | 70 mm | 124 mm |

## Fotometriai adatok



LEDBulb CLA 8-75W E27 A60 Clear 827 ND

LEDBulb CLA 11-100W E27 A70 Clear 827 ND



General Uniform Lighting

929018892  
1 x 124 mm

LEDBulb CLA 11-100W E27 A70 Clear 827 ND

## Klasszikus izzószálas LED-égők

### Élettartam



LEDBulb CLA 40W E14 B35 827-822 ND

LEDBulb CLA 40W E14 B35 827-822 ND

