



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [E27]
RoHS-Zeichen	RoHS mark
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	20000X
Technischer Typ	4.3-40W

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	470 lm
Nennlichtstrom (Nom)	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	109,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der	70 %
Nennlebensdauer (Nom)	

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.3 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	45 °C

Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar (CL)

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden


Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869680867200
Bestell-Produktname	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL
	CL

EAN/UPC - Produkt	8718696808672
Bestellcode	80867200
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001890002
Nettogewicht (Einzelteil)	0,030 kg

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet


Abmessungsskizzen




Bulb A60 4.3-40W 470lm 2700K E27 ND

Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL	60 mm	104 mm

Photometrische Daten




LEDBulb CLA 4.3-40W E27 A60 Clear 827 ND



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND


LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten




LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

Lebensdauer



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

