



Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

Dati del prodotto


Informazioni generali		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	
Attacco	E14 [E14]		70 %
Durata nominale	15.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Consumo energetico	4,3 W
Conformità a RoHS EU	Sì	Corrente lampada (Nom)	40 mA
		Potenza equivalente	40 W
		Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
		Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Dati tecnici di illuminazione		Fattore di potenza (frazione)	0,4
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Tensione (Nom)	220-240 V
Flusso luminoso	470 lm		
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Temperatura	
Temperatura del colore correlata	2700 K	Temp. massima involucro (Nom)	45 °C
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	109,00 lm/W		
Uniformità del colore	<6		
Indice di resa cromatica (CRI)	80		

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	P45 [P 45 mm]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	387409
EyeComfort	Sì
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL
	CL


Nome completo prodotto	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL
Full EOC	871869680971600
Codice d'ordine	80971600
Codice materiale (12NC)	929001890402
Codice locale	PHILEDLUS40E14
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696809716
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696809723

Disegno tecnico




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL	45 mm	82 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL

Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL

