



Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

LED zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním svíčkovým a lustrovým žárovkám.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27 [E27]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	470 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	109,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80


Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	4,3 W
Proud zdroje (jmen.)	40 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,4
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	45 °C

Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	P45 [P 45 mm]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	387410
EyeComfort	Ano
Označení a balení	
Objednací název produktu	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL
	CL


Celý název výrobku	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL
Full EOC	871869680973000
Objednací kód	80973000
Číslo materiálu (12NC)	929001890502
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696809730
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696809747

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL	45 mm	82 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL


Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Fotometrické údaje




General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

Životnost



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

