



Klasické sviečkové diódy LED s vláknom a zdroje do lustrov

Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

LED žiarovky s klasickým vláknom sa vyznačujú starožitným dizajnom. Spájajú v sebe známe tvary klasických žiaroviek s výhodami úspornej technológie LED. Poskytujú krásne a dekoratívne teplé biele svetlo, pričom v porovnaní s tradičnou technológiou šetria až 90 % nákladov na elektrickú energiu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27 [E27]
Nominálna životnosť	15 000 h
Spínací cyklus	20 000
Technológia osvetlenia	LED
Referenčný svetelný tok	Sphere
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Svetelné technické	
Kód farby	827 [CCT of 2700K]
Svetelný tok	470 lm
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2700 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	109,00 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické	
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spotreba	4,3 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	40 mA
Ekvivalentný výkon	40 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
Účinnosť (zlomok)	0,4
Napätie (nom.)	220-240 V
Teplota	
Maximálna teplota krytu (nom.)	45 °C
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie

Klasické sviečkové diódy LED s vláknom a zdroje do lustrov

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	P45 [P 45 mm]

Schválenie a použitie


Trieda energetickej účinnosti	F
Spotreba energie kWh/1 000 h	5 kWh
Registračné číslo EPREL	387410
EyeComfort	áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL
-----------------------------	---


Úplný názov produktu	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL
Úplný kód produktu	871869680973000
Objednávkový kód	80973000
Č. materiálu (12NC)	929001890502
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696809730
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8718696809747

Rozmerový obrázok




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL	45 mm	82 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL


Klasické sviečkové diódy LED s vláknom a zdroje do lustrov

Fotometrické údaje




General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

Životnosť



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

