



# CorePro LEDbulb Glühlampenform

## CorePro LED bulb ND 17.5-150W A67E27 840

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertype CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen        |                    | Farbwiedergabeindex (CRI)                         |              |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Sockel                          | E27 [E27]          |                                                   | 80           |
| Nennlebensdauer                 | 15.000 Stunde(n)   | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 %         |
| Schaltzyklus                    | 50.000             |                                                   |              |
| Beleuchtungstechnologie         | LED                | Betrieb und Elektrik                              |              |
| EU RoHS-konform                 | Ja                 | Netzfrequenz                                      | 50 to 60 Hz  |
|                                 |                    | Eingangsfrequenz                                  | 50 bis 60 Hz |
|                                 |                    | Energieverbrauch                                  | 17,5 W       |
|                                 |                    | Lampenstrom (Nom)                                 | 165 mA       |
|                                 |                    | Äquivalente Leistung                              | 150 W        |
|                                 |                    | Startzeit (Nom)                                   | 0,5 s        |
|                                 |                    | Aufwärmzeit bis 60 % Licht                        | 0,5 s        |
|                                 |                    | Leistungsfaktor (Bruchteil)                       | 0.51         |
|                                 |                    | Spannung (Nom)                                    | 220-240 V    |
|                                 |                    |                                                   |              |
| Lichttechnische Daten           |                    |                                                   |              |
| Farbcode                        | 840 [CCT of 4000K] |                                                   |              |
| Ausstrahlungswinkel (Nom)       | 150 Grad           |                                                   |              |
| Lichtstrom                      | 2.500 lm           |                                                   |              |
| Lichtfarbe                      | Kaltweiß (CW)      |                                                   |              |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000 K             |                                                   |              |
| Nennlichtausbeute (nom.)        | 142,00 lm/W        |                                                   |              |
| Farbkonsistenz                  | <7                 |                                                   |              |

## CorePro LEDbulb Glühlampenform


|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Temperatur</b>                |                                             |
| Gehäusetemperatur (Nom)          | 85 °C                                       |
| <b>Lichtregelung und Dimmen</b>  |                                             |
| Dimmbar                          | Nein                                        |
| <b>Mechanik und Gehäuse</b>      |                                             |
| Kolbenausführung                 | Matt                                        |
| Kolbenform                       | A67 [A 67 mm]                               |
| <b>Genehmigung und Anwendung</b> |                                             |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std.  | 18 kWh                                      |
| <b>Produktdaten</b>              |                                             |
| Bestell-Produktname              | CorePro LED bulb ND 17.5-150W<br>A67E27 840 |

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Gesamtbezeichnung des Produkts</b>  | CorePro LED bulb ND 17.5-150W<br>A67E27 840 |
| <b>Gesamt-Produktcode</b>              | 871869681387400                             |
| <b>Bestellcode</b>                     | 81387400                                    |
| <b>Material-Nr. (12NC)</b>             | 929001892502                                |
| <b>Anzahl pro Verpackung</b>           | 1                                           |
| <b>EAN/UPC – Produkt/Kiste</b>         | 8718696813874                               |
| <b>Zähler - Pakete pro Außenkarton</b> | 6                                           |
| <b>EAN Umverpackung</b>                | 8718696813881                               |


## Abmessungsskizzen

| Product                                  | D       | C      |
|------------------------------------------|---------|--------|
| CorePro LED bulb ND 17.5-150W A67E27 840 | 76,8 mm | 142 mm |

## Photometrische Daten



General uniform lighting - CorePro LED bulb ND 17.5-150W A67E27 840



**Light Distribution Diagram - CorePro LED bulb ND 17.5-150W A67E27 840**


# CorePro LEDbulb Glühlampenform

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED bulb ND 17.5-150W  
A67E27 840

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED bulb ND 17.5-150W A67E27 840

Life Expectancy Diagram - CorePro LED bulb ND 17.5-150W A67E27 840

