

# Bombillas LED de filamento clásico

## CLA LEDBulb DT 8.5-60W ST64 E27 CL

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	822-827 [tunable warm white]
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	94,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	8,5 W

Corriente de lámpara (nom.)	55 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,7
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	45 °C

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	ST64


Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	9 kWh

# Bombillas LED de filamento clásico

EyeComfort	Si
<b>Datos de producto</b>	
Nombre de producto del pedido	CLA LEDBulb DT 8.5-60W ST64 E27 CL
Nombre completo del producto	CLA LEDBulb DT 8.5-60W ST64 E27 CL
Full EOC	871869681083500
Código de pedido	81083500



Código 12NC	929001894302
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696810835
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696810842

## Plano de dimensiones




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 8.5-60W ST64 E27 CL	64 mm	140 mm

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 8.5-60W ST64 E27 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 8.5-60W ST64 E27 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 8.5-60W ST64 E27 CL

## Bombillas LED de filamento clásico

### Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 8.5-60W ST64 E27 CL

Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 8.5-60W ST64 E27 CL

