



Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27 [E27]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	470 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	85,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz

Spotřeba energie	5,5 W
Proud zdroje (jmen.)	38 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,7
Napětí (jmen.)	220-240 V

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	40 °C

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	ST64


Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

EyeComfort	Ano
Označení a balení	
Objednací název produktu	CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL
Celý název výrobku	CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL
Full EOC	871869681425300
Objednací kód	81425300


Číslo materiálu (12NC)	929001895402
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696814253
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8718696814260

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL	64 mm	140 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL


Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Životnost



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL

