

Klasszikus izzószálas LED-égők

CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL

A Classic filament LED fényforrás a klasszikus jól ismert hagyományos izzó formavilágát ötvözi a legújabb LED technológiával. Szemet gyönyörködtető melegfehér fényével és akár 90%-os energiamegtakarításával ideális alternatívát biztosít az elavult hagyományos fényforrások cseréjéhez

Termék adatok

Általános információ	
Feljelés - foglalat	E27 [E27]
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	20 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Fényáram	806 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	100,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz

Teljesítményfelvétel	8 W
Fényforrás árama (névleges)	52 mA
Teljesítmény-egyenérték	60 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,7
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	50 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	ST64

Klasszikus izzószálas LED-égők

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiafogyasztás kWh/1000 óra 8 kWh

Termékadatok

A termék megrendelési neve CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827
CL

Teljes terméknév CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827
CL

Full EOC 871869681427700

Rendelési kód 81427700

Cikkszám (12NC) 929001895502


Számláló – mennyiség csomagonként 1

EAN/UPC – termék/csomagolás 8718696814277

Számláló – csomag külső dobozonként 6


EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8718696814284

Méretezett rajza




Product	D	C
CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL	64 mm	140 mm

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL


Klasszikus izzószálas LED-égők

Fotometriai adatok




General uniform lighting - CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL

Élettartam



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL

