



Bombillas LED de filamento clásico

CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

| Información general | |
|----------------------------|----------------|
| Base del casquillo | E27 [E27] |
| Vida útil nominal | 15.000 hora(s) |
| Ciclo de encendido/apagado | 20.000 |
| Lighting Technology | LED |
| Conforme con EU RoHS | Sí |

| Datos técnicos de la luz | |
|---|--------------------|
| Código de color | 827 [CCT of 2700K] |
| Flujo luminoso | 806 lm |
| Designación de color | Blanco cálido (WW) |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 2700 K |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | 100,00 lm/W |
| Consistencia del color | <6 |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 80 |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.) | 70 % |

| Operativos y eléctricos | |
|-------------------------|-------------|
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |

| | |
|---|-----------|
| Consumo de energía | 8 W |
| Corriente de lámpara (nom.) | 52 mA |
| Equivalente de potencia | 60 W |
| Hora de inicio (nom.) | 0,5 s |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0,5 s |
| Factor de potencia (fracción) | 0,7 |
| Voltaje (nom.) | 220-240 V |

| Temperatura | |
|---------------------------|-------|
| Temperatura máxima (nom.) | 45 °C |

| Controles y regulación | |
|------------------------|----|
| Regulable | Sí |

| Mecánicos y de carcasa | |
|------------------------|---------------|
| Acabado de la bombilla | Transparente |
| Forma de la bombilla | G93 [G 93 mm] |

Bombillas LED de filamento clásico

Aprobación y aplicación

Consumo energético kWh/1000 h 8 kWh

Datos de producto

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nombre de producto del pedido | CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL |
| Nombre completo del producto | CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL |
| Full EOC | 871869681431400 |
| Código de pedido | 81431400 |

Código 12NC 929001895702


Cantidad por paquete 1

EAN/UPC - Producto/Caja 8718696814314

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 6



Embalaje con código EAN/UPC 8718696814321

Plano de dimensiones




| Product | D | C |
|------------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL | 95 mm | 137 mm |

Datos fotométricos



General uniform lighting - CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL

Bombillas LED de filamento clásico

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL

