

# Żarówki dekoracyjne LED MASTER Value

## CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD

Nowa kolekcja dekoracyjnych żarówek LED MASTER Value odmieni każdy dom. Dekoracyjne żarówki LED są idealne do projektów oświetlenia dekoracyjnego, oferują doskonałe połączenie (ciepłego) światła białego i minimalistycznego oświetlenia. Dzięki bardzo długiej żywotności, oszczędności energii do 90%, braku migotania i natychmiastowej jasności na pełnym poziomie można cieszyć się miękkim i równomiernie rozproszonym światłem. A możliwość ściemniania żarówek LED pozwala je regulować w zależności od nastroju. Dzięki dekoracyjnym lampom LED, które rozciągają stylowy urok, możesz stworzyć przytulną harmonię w swojej przestrzeni.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Podstawa-nasadka                        | E27 [E27]          |
| Nominalny okres eksploatacji            | 15 000 h           |
| Cykl Przelączania                       | 20 000             |
| Lighting Technology                     | LED                |
| Zgodność z normą UE RoHS                | Tak                |
| Dane techniczne oświetlenia             |                    |
| Kod barwy                               | 822 [CCT of 2200K] |
| Strumień Świetlny                       | 630 lm             |
| Oznaczenie koloru                       | Plomien            |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 2200 K             |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 78,00 lm/W         |
| Jednorodność barw                       | <6                 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 80                 |

| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)                                 | 70 %        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |             |
| Częstotliwość linii                                                   | 50 to 60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa                                               | 50 do 60 Hz |
| Zużycie energii                                                       | 8 W         |
| Lamp Current (Nom)                                                    | 52 mA       |
| Równoważna moc w watach                                               | 50 W        |
| Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,5 s       |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s       |
| Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 0,7         |
| Napięcie (Nom)                                                        | 220-240 V   |

## Żarówki dekoracyjne LED MASTER Value

### Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 50 °C

### Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Tak

### Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Bursztynowy

Kształt bańki ST64

### Certyfikaty i zastosowania


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 8 kWh

### Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD


|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Pełna nazwa produktu            | CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD |
| Full EOC                        | 871869681435200                       |
| Kod zamówienia                  | 81435200                              |
| Materiał Nr (12NC)              | 929001895902                          |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                     |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8718696814352                         |
| Numerator - Packs per outer box | 6                                     |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8718696814369                         |

### Rysunki techniczne




| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD | 64 mm | 140 mm |

### Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD


# Żarówki dekoracyjne LED MASTER Value

## Dane fotometryczne




General uniform lighting - CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD

## Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD

