

# Lâmpadas LED decorativas

## CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD

A nova coleção Deco (lâmpada) transforma a sua casa com a mistura perfeita de luz branca (quente) e de uma experiência de iluminação simples e minimalista. Com uma vida útil muito longa, até 90% de poupança de energia, sem cintilação visível e brilho total instantâneo, também desfrutará de luz suave e uniformemente distribuída, com um charme moderno e elegante para uma harmonia acolhedora no seu espaço.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [ E27]
Marca RoHS	ROHS
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	20000X
Tipo técnico	8-50W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	822 [ CCT de 2200K]
Fluxo luminoso (Nom.)	630 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	630 lm
Designação da cor	Flame
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2200 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	78,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %


Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	52 mA
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0.7
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	50 °C
Controles e regulação	
Regulável	true
Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Amber

## Lâmpadas LED decorativas

Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869681435200
Nome de produto da encomenda	CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD

EAN/UPC – Produto	8718696814352
Código de encomenda	81435200
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
N.º material (12NC)	929001895902
Peso líquido (Peça)	0,048 kg


## Desenho dimensional




**Bulb ST64 230V 7.5-48W 600lm 2000K E27**

Product	D	C
CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD	64 mm	140 mm


### Dados fotométricos



**LED Bulb CLA 8-60W B22 ST64 Clear 827 DIM**




**LEDBulb CLA 8-50W E27 ST64 Amber 822 DIM**




LED Bulb CLA 8-50W E27 ST64 Amber 822 DIM

Lâmpadas LED decorativas

Vida útil



LEDBulb CLA 5.5-40W E27 ST64 Clear 827 DIM



LEDBulb CLA 5.5-40W E27 ST64 Clear 827 DIM

