



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830

CorePro LEDcapsule è una reale alternativa alle capsule alogene. Questo prodotto è particolarmente adatto per l'illuminazione di lavoro e le applicazioni decorative in case, negozi, alberghi e ristoranti. Compatibile con gli apparecchi esistenti dotati di supporti G4 e progettata per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle capsule alogene, CorePro LEDcapsule offre eccezionali risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|---|--------------------|
| Attacco | G4 [G4] |
| Durata nominale | 15.000 ore |
| Ciclo di commutazione on/off | 50.000 |
| Lighting Technology | LED |
| Conformità a RoHS EU | Si |
| Dati tecnici di illuminazione | |
| Codice colore | 830 [CCT of 3000K] |
| Flusso luminoso | 300 lm |
| Designazione colore | Bianco (WH) |
| Temperatura del colore correlata | 3000 K |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 120,00 lm/W |
| Uniformità del colore | <6 |
| Indice di resa cromatica (CRI) | 80 |
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom) | 70 % |
| Funzionamento e parte elettrica | |
| Frequenza di linea | - Hz |


| Frequenza di ingresso | - Hz |
|---|--------------------|
| Consumo energetico | 2,5 W |
| Corrente lampada (Nom) | 330 mA |
| Potenza equivalente | 28 W |
| Tempo di avvio (Nom) | 0,5 s |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0,5 s |
| Fattore di potenza (frazione) | 0,5 |
| Tensione (Nom) | ac electronic 12 V |
| Temperatura | |
| Temp. massima involucro (Nom) | 75 °C |
| Controlli e dimmerazione | |
| Dimmerabile | No |
| Meccanica e corpo | |
| Finitura lampadina | Smerigliata |

CorePro LEDcapsule LV

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Forma lampadina | Capsula |
| Approvazione e applicazione | |
| Adatto all'illuminazione d'accento | No |
| Consumo energetico kWh/1000 h | 3 kWh |
| Dati del prodotto | |
| Nome prodotto ordine | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830 |
| Nome completo prodotto | CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830 |


| | |
|---|-----------------|
| Full EOC | 871869682696600 |
| Codice d'ordine | 82696600 |
| Codice materiale (12NC) | 929001896802 |
| Codice locale | COREG428830 |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8718696826966 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 12 |
| EAN/UPC - Case | 8718696826973 |

Disegno tecnico




| Product | D | C |
|-------------------------------------|-------|---------|
| CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830 | 15 mm | 46,5 mm |

Fotometrie




General Uniform Lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830


CorePro LEDcapsule LV

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830

Durata



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830

