



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830

O CorePro LEDcapsule é uma alternativa eficaz à cápsula de halogéneo. É particularmente adequado para a iluminação de tarefas e para aplicações decorativas em habitações, lojas, hotéis e restaurantes. Compatível com equipamentos existentes com suportes G4 e concebida para substituição adaptável de cápsulas de halogéneo, a lâmpada CorePro LEDcapsule possibilita enormes poupanças de energia e minimiza os custos de manutenção, sem comprometer a qualidade da luz.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G4 [G4]
Marca RoHS	ROHS
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	2.5-28W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	830 [CCT de 3000 K]
Fluxo luminoso (Nom.)	300 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	300 lm
Designação da cor	White (WH)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	120,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %


Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	2.5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	330 mA
Potência equivalente	28 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0.5 s
Fator de potência (Nom.)	0.5
Tensão (Nom.)	ac electronic 12 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	75 °C
Controles e regulação	
Regulável	false
Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Frosted (FR)

CorePro LEDcapsule LV

Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consumo de energia kWh/1000 h	3 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869682696600
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830

EAN/UPC – Produto	8718696826966
Código de encomenda	82696600
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
N.º material (12NC)	929001896802
Peso líquido (Peça)	0,008 kg



Desenho dimensional



Capsule 12V 3W-30W 300lm 3000K G4 ND


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830	15 mm	46,5 mm

Dados fotométricos



LEDcapsule CorePro 2.5-28W G4 Capsule Frosted 830 ND


LEDcapsule CorePro 2.5-28W G4 Capsule Frosted 830 ND




LEDcapsule CorePro 2.5-28W G4 Capsule Frosted 827 ND

CorePro LEDcapsule LV

Vida útil



LEDcapsule CorePro 2.5-28W G4 Capsule Frosted 827 ND



LEDcapsule CorePro 2.5-28W G4 Capsule Frosted 827 ND

