



TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/ drogi — HPL/SON)

TrueForce LED HPL ND 32-25W E27 740 CL

Lampy LED Philips TrueForce zapewniają łatwe rozwiązanie LED z szybkim zwrotem kosztów poniesionych na wymianę lamp HID (High-Intensity Discharge). To lampy do montażu bezpośrednio na słupie, które zapewniają energooszczędność i długotrwałe korzyści z wymiany HID na LED przy niskim początkowym nakładzie, gwarantując natychmiastowe oszczędności. Dzięki odpowiednim rozmiarom i rozsyłowi światła klienci mogą z łatwością przystosować lampy TrueForce LED do istniejących systemów i w efekcie poprawić jakość światła bez konieczności wymiany opraw lub pogorszenia efektu oświetlenia.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Instalacja powinna być zawsze wykonywana przez wykwalifikowanego elektryka lub instalatora. Skorzystaj z instrukcji instalacji.

Dane produktu

Informacje ogólne		Cykl Przelączania	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]	50 000	
Nominalny okres eksploatacji	50 000 h	Lighting Technology	LED

TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi — HPL/SON)

Zgodność z normą UE RoHS	Tak
--------------------------	-----

Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	740 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	360 °
Strumień Światłny	3 200 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	128,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	25 W
Lamp Current (Nom)	135 mA
Równoważna moc w watach	80 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.91
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	70 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	Inne


Certyfikaty i zastosowania

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	25 kWh
---	--------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TForce LED HPL ND 32-25W E27 740 CL
Pełna nazwa produktu	TrueForce LED HPL ND 32-25W E27 740 CL
Full EOC	871869681111500
Kod zamówienia	81111500
Materiał Nr (12NC)	929001898202
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696811115
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718696811122


Rysunki techniczne




Product	D	C
TForce LED HPL ND 32-25W E27 740 CL	84 mm	178 mm

TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi – HPL/SON)


Dane fotometryczne



General uniform lighting - TForce LED HPL ND 32-25W E27 740 CL




Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPL ND 32-25W E27 740 CL




Light Distribution Diagram - TForce LED HPL ND 32-25W E27 740 CL

Okres eksploatacji




Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HPL ND 32-25W E27 740 CL



Life Expectancy Diagram - TForce LED HPL ND 32-25W E27 740 CL

TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi — HPL/SON)

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - TForce LED HPL ND 32-25W E27 740 CL

