



CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G9 [G9]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	400 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	125,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %


Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz
Energieverbrauch	3,2 W
Lampenstrom (Nom)	30 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	78 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	Kapsel
Genehmigung und Anwendung	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827

Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827
Gesamt-Produktcode	871869681526700
Bestellcode	81526700
Material-Nr. (12NC)	929001902902
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696815267
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718696815274

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	17 mm	51,5 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour – CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827



Accent Lighting Spots – CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827


CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827

