



MASTER LEDspot LV

MASTER LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 36D

Philips MASTER VALUE MR16 este seria de soluții cu halogen de joasă tensiune (12 V c.a.) înlocuitoare pentru MR16. Aceste lămpi folosesc soluția brevetată de Philips pentru a garanta cea mai largă compatibilitate cu o gamă variată de transformatoare electrice de halogen de 12 V și emit un fascicul luminos cu intensitatea echivalentă cu a lămpilor cu halogen Philips MR16 de 50 W. Factorul de formă al Philips MASTER Value LED MR16 garantează o formă exactă 100% pe partea posterioară a lămpii (forma exactă obținută cu lămpile cu halogen).

Warnings and safety

- Intervalul temperaturii ambientale de funcționare este între -20 °C și 45 °C
- Doar pentru aplicații în locații uscate sau ușor umede, și aplicabil majorității corpurilor de iluminat deschise cu zonă liberă de minim 10 mm în jurul becului
- Produsul nu este destinat utilizării cu corpurile de iluminat de urgență sau pentru semnalizarea ieșirilor


Catalog de date

Informații generale			
Baza elementului de fixare	GU5.3 [GU5.3]	Randament luminos (nominal) (nom.)	88,00 lm/W
Durată de viață nominală	25.000 ore	Consistență culori	<6
Ciclu de comutare	50.000	Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Lighting Technology	LED	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
În conformitate cu RoHS	Da	Flux luminos în con de 90° (nominal)	621 lm
Date tehnice lumină		Funcționare și sistem electric	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]	Frecvență linie	- Hz
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36 °	Frecvență de intrare	- Hz
Flux luminos	621 lm	Consum de curent	7 W
Intensitate luminoasă (nom.)	1.500 cd	Curent lămpă (nom.)	770 mA
Denumirea culorii	Alb cald (WW)	Echivalent putere	50 W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K		


MASTER LEDspot LV

Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,8
Tensiune (nom.)	12 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	85 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	MR16 [2 inch/50 mm]
Aprobare și aplicație	
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh

Cote




Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 36D

EyeComfort	Da
Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 36D
Numele complet al produsului	MASTER LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 36D
Full EOC	871869681554000
Cod de comandă	81554000
Număr material (12NC)	929001903402
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696815540
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696815557

Product	D	C
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 36D	50,5 mm	45 mm




Accent Lighting - Spots
Page 11

Accent Lighting Spots - MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 36D


MASTER LEDspot LV

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 36D

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 36D



Life Expectancy Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 36D

