



MASTER LEDtube secteur T5



MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5

Le nouveau Philips Master LEDtube direct 230V T5 simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du ballast. Grâce à une conception unique, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 s'installe sur des luminaires qui fonctionnent sur secteur. Tellement simple à utiliser ! . Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G5
Durée de vie nominale	50'000 h
Nombre de cycles d'allumage	200'000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)
Flux lumineux	3'900 lm
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	150 lm/W
Cohérence des couleurs	<6

Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0


Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	26 W
Courant lampe (nom.)	125 mA
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.92
Tension (nom.)	220-240 V
Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	54 W

MASTER LEDtube secteur T5

Courant d'appel sur secteur	20
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A –	31
Secteur	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast –	
EM sans culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast –	
EM avec culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A –	50
Secteur	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast –	
EM sans culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast –	
EM avec culot comp.	
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Température maximale du produit (nom.)	65 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Longueur du produit	1'200 mm

Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	D
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS TUV Marquage CE Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	26 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1476414
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
Nom de produit complet	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
Code EOC	871869681925800
Code de commande	81925800
Code 12NC	929001908702
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696819258
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696819265



Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	15.5 mm	17.1 mm	1'149 mm	1'156 mm	1'163 mm


MASTER LEDtube secteur T5

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5

General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5

MASTER LEDtube secteur T5


Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5

