

# PHILIPS

## Lighting



# MASTER LEDtube Mains T5

## MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5

全新推出的 Philips Master LEDtube Mains T5 燈管能讓您輕鬆完成照明專案。使用這款產品，您再也不用擔心驅動器技術。拜獨特設計之賜，Philips MASTER LEDtube Mains T5 能夠直接安裝於使用主電源的燈具中。操作就是這麼簡單！。使用起來安全無虞、可靠，安裝簡便的 Philips MASTER LEDtube Mains T5，具備高節能、低維護成本的長時使用壽命，絕對是替代標準日光燈管的理想選擇。

### 产品数据

一般資訊	
燈座基底	G5 [G5]
標稱使用壽命	50,000 h
切換週期	200,000
照明技術	LED
通量測量參考	Sphere
CE 標誌	是
符合歐盟 RoHS 標準	是
照明技術	
色碼	865 [CCT of 6500K]
光束角 (Nom)	200°
光通量	3,900 lm
色彩名稱	冷日光色
相關色彩溫度 (規範)	6500 K
光效 (額定) (標準)	150 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (CRI)	80
LLMF 標稱壽命結束 (規範)	70 %
閃爍值 (PstLM)	1


頻閃效應值 (SVM)	0.4
光生物學安全性符合 EN 62471	RG0
運轉與電力	
線路頻率	50 to 60 Hz
輸入頻率	50 至 60 Hz
耗電量	26 W
燈具電流 (標稱)	125 mA
起始時間 (標稱)	0.5 s
達到 60% 光色的熱機時間	0.5 s
功率因數 (比值)	0.92
電壓 (標稱)	220-240 V
日光燈具功率的 LED 替代選擇	54 W
MCB 10A B 型上燈數上限 - 電源	31
MCB 10A B 型上燈數上限 - 不含輕巧燈座的 EM 安定器	-
MCB 10A B 型上燈數上限 - 含輕巧燈座的 EM 安定器	-
MCB 16A B 型上燈數上限 - 電源	50
MCB 16A B 型上燈數上限 - 不含輕巧燈座的 EM 安定器	-
MCB 16A B 型上燈數上限 - 含輕巧燈座的 EM 安定器	-

# MASTER LEDtube Mains T5

<b>溫度</b>	
環境溫度範圍	-20 至 +45 °C
T 盒上限 (正常情況)	65 °C
<b>控制與調光</b>	
可調光	否
<b>機械與外罩</b>	
燈泡表層	霧面
燈泡材質	玻璃
產品長度	1,200 mm
<b>認證與應用</b>	
節能省電等級	D
節能燈具產品	是
核准標記	符合 RoHS 標準 TUV CE 標記 KEMA Keur 認證


能源消耗 kWh/1000 h	26 kWh
EPREL 註冊碼	1476414
<b>產品資料</b>	
下訂產品名稱	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
完整產品名稱	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
完整產品代碼	871869681925800
訂單代碼	929001908702
材質 Nr. (12NC)	929001908702
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718696819258
分子 - 每一外盒包裝	10
EAN/UPC - 箱	8718696819265

## 二维绘图




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	15.5 mm	17.1 mm	1,149 mm	1,156 mm	1,163 mm

## 光度数据




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5



General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5


# MASTER LEDtube Mains T5

## 光度数据




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5


## 壽命




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5

# MASTER LEDtube Mains T5

## 壽命



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5

