



Classic LEDspotMV

LEDClassic 50W GU10 865 100-240V 36D ND

Com um design tradicional clássico, a Classic LEDspotMV fornece luz quente semelhante à halógena e gera economia em torno de 90% no custo de energia. É compatível com a maioria dos dispositivos existentes com suporte GU10 e foi desenvolvido como alternativa de substituição para lâmpadas halógenas/incandescentes. As lâmpadas de LED proporcionam grande economia de energia e minimizam os custos de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de comutação	50.000
Lighting Technology	LED
Compatível com EU RoHS	Sim
Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso	525 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	800 cd
Designação da cor	Luz natural
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	87,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz


Frequência de entrada	50º a 60º Hz
Consumo de energia	6 W
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (fração)	0,7
Tensão (Nom.)	127-220 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	75 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	PAR16 [PAR 2 pole/50 mm]
Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de destaque	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	- kWh

Classic LEDspotMV

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LEDClassic 50W GU10 865 100-240V 36D ND
Nome do produto completo	LEDClassic 50W GU10 865 100-240V 36D ND
Full EOC	871869682032200
Descrição do código local	LAMPADA LED DIRECIONAL LGU106-50WMVF
Código de encomenda	929001912011



Nº do material (12NC)	929001912011
Código local	929001912011
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718696820322
Numerador SAP — Embalagens por exterior	10
EAN/UPC - caixa	8718696820339

Desenho dimensional



Product	D	C
LEDClassic 50W GU10 865 100-240V 36D ND	50,5 mm	54,5 mm

Dados fotométricos




Accent Lighting Spots - LEDClassic 50W GU10 865 100-240V 36D ND

Light Distribution Diagram - LEDClassic 50W GU10 865 100-240V 36D ND


Classic LEDspotMV

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 50W GU10 865 100-240V 36D ND

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 50W GU10 865 100-240V 36D ND



Life Expectancy Diagram - LEDClassic 50W GU10 865 100-240V 36D ND

