



PAR à flux lumineux élevé TrueForce

36PAR38/PER/830/S15/ND/120V 6/1FB

Les lampes PAR DEL TrueForce à flux lumineux élevé de Philips s'avèrent l'option idéale pour remplacer vos lampes CDM.

Données du produit


Renseignements généraux		Consommation	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]		36 W
Durée de vie nominale	25 000 h	Courant de la lampe (nom.)	330 mA
Cycle de commutation	50 000	Équivalent de puissance	250 W
Lighting Technology	LED	Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Données techniques sur l'éclairage		Facteur de puissance (fraction)	0.95
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]	Tension (nom.)	120 V
Angle du faisceau (nom.)	15 °	Température	
Flux lumineux	3 800 lm	T boîtier maximum (nom.)	90 °C
Intensité lumineuse (nom.)	31 000 cd	Commandes et gradation	
Désignation de couleur	Blanc (BLC)	Intensité variable	Non
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Mécanique et boîtier	
Efficacité lumineuse (nominale)	105,00 lm/W	Fini des ampoules	Transparent
Constance de la couleur	<4	Matériau de l'ampoule	Aluminium
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Forme de l'ampoule	PAR38 [PAR 4,75 po/121 mm]
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %	Approbation et utilisation	
Fonctionnement et électricité		Convient à un éclairage d'accentuation	Oui
Line Frequency	50 to 60 Hz		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		

PAR à flux lumineux élevé TrueForce

Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	Energy Star
Données de produit	
Nom du produit de la commande	36PAR38/PER/830/S15/ND/120V 6/1FB
Nom complet du produit	36PAR38/PER/830/S15/ND/120V 6/1FB


Code de commande	534586
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001916604
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677534585
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677534580

Schéma dimensionnel




Product	D	C
36PAR38/PER/830/S15/ND/120V 6/1FB	123 mm	133 mm


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 36PAR38/PER/830/S15/ND/120V 6/1FB




Light Distribution Diagram - 36PAR38/PER/830/S15/ND/120V 6/1FB




Accent Lighting Spots - 36PAR38/PER/830/S15/ND/120V 6/1FB

PAR à flux lumineux élevé TrueForce

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 36PAR38/PER/830/S15/ND/120V 6/1FB



Lumen Maintenance Diagram - 36PAR38/PER/830/S15/ND/120V 6/1FB

