



# PAR à flux lumineux élevé TrueForce

## 36PAR38/PER/830/F25/ND/120V 6/1FB

Les lampes PAR DEL TrueForce à flux lumineux élevé de Philips s'avèrent l'option idéale pour remplacer vos lampes CDM.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	25 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	25 °
Flux lumineux	3 800 lm
Intensité lumineuse (nom.)	11 000 cd
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	105,00 lm/W
Constance de la couleur	<4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Consommation	36 W
Courant de la lampe (nom.)	330 mA
Équivalent de puissance	250 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.95
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	90 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Aluminium
Forme de l'ampoule	PAR38 [PAR 4,75 po/121 mm]


Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Oui

## PAR à flux lumineux élevé TrueForce

Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	Energy Star
Conformes T20	N/A
<b>Conditions d'utilisation</b>	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés?	No
<b>Données de produit</b>	
Nom du produit de la commande	36PAR38/PER/830/F25/ND/120V 6/1FB



Nom complet du produit	36PAR38/PER/830/F25/ND/120V 6/1FB
Code de commande	534594
Numéro de matériau (12 CN)	929001916704
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677534592
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677534597

### Schéma dimensionnel



Product	D	C
36PAR38/PER/830/F25/ND/120V 6/1FB	123 mm	133 mm

### Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - 36PAR38/PER/830/F25/ND/120V 6/1FB

Accent Lighting Spots - 36PAR38/PER/830/F25/ND/120V 6/1FB


# PAR à flux lumineux élevé TrueForce

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - 36PAR38/PER/830/F25/ND/120V 6/1FB

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 36PAR38/PER/830/F25/ND/120V 6/1FB



Lumen Maintenance Diagram - 36PAR38/PER/830/F25/ND/120V 6/1FB

