



MASTER LEDtube EM/ Mains



MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8

A Philips MASTER LEDtube a LED-es fényforrást hagyományos, fénycső formájú kivitelben biztosítja. Egyedi formaterve tökéletesen egységes megjelenést biztosít, így nem különböztethető meg a hagyományos fénycsőves megoldásoktól. Azoknak, akik az ár-érték arányt tartják fontosnak, korlátozott költségvetéssel rendelkeznek, és a fényforrás cserével jobb fényerőt és élettartamot szeretnének kapni.

Figyelmeztetések és biztonság

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 ROT
Névleges élettartam	75 000 h
Kapcsolási ciklus	200 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérési referencia	Sphere
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Színkód	865 [CCT of 6500K]
Sugárzási szög (névleges)	160 fok
Fényáram	2 100 lm
Színmegjelölés	Hideg nappali fény
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	6500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	168 lm/W
Színkonzisztencia	<6

Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Villogás (PstLM)	0,5
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,2
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	12,5 W
Fényforrás árama (max)	63 mA
Fényforrás árama (minimum)	52 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,9
Feszültség (névleges)	220–240 V

MASTER LEDtube EM/Mains

LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Induló áramlökés a hálózaton	8
Fényforrások maximális száma a miniatűr megszakítón (B típus, 10A) – Hálózati	90
Max. lámpa sz. 10A típusú MCB B-n – EM előtét komp. nélkül. Sapka.	115
Max. lámpa sz. MCB B típusú 10A – EM előtét komp. Sapka.	15
Fényforrások maximális száma a miniatűr megszakítón (B típus, 16A) – Hálózati	150
Max. lámpa sz. 16A típusú MCB B-n – EM előtét komp. nélkül. Sapka.	190
Max. lámpa sz. MCB B típusú 16A – EM előtét komp. Sapka.	25
Előtét-kompatibilitás	EM/hálózat

Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és 45 °C között
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	50 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem


Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt

Fényforrás anyaga	Műanyag
Fényforrásbúra formája	T8

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	C
Energiatakarékos termék	Igen
Jóváhagyási jelzések	Megfelel az RoHS irányelvnek TUV CE jelölés KEMA Keur tanúsítvány
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	13 kWh
EPREL-regisztrációs szám	1206968


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8
Teljes terméknev	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8
Full EOC	871869959239400
Rendelési kód	59239400
Cikkszám (12NC)	929001922802
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699592394
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699592400

Méretezett rajza




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm


Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8




General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8

General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8

Élettartam




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8

