



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Modellen er ideel for dem, der gerne vil have en økonomisk løsning med større lyseffekt og længere levetid.

Produkt data

Generelle oplysninger

Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
RoHS-mærke	RoHS mark
Nominal levetid (nom.)	60000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
B50L70	60000 h

Lysteknisk

Farvekode	865 [CCT af 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	3100 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	3100 lm
Nominal spredningsvinkel	160 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
------------------	--------------

Power (Rated) (Nom)	18.2 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	87 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	79 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

MASTER LEDtube EM/Mains


Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	1500 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	19 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869959245500

Ordreproduktnavn	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8
EAN/UPC – produkt	8718699592455
Ordrekode	59245500
Lokal ordrekode	2057809883
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001923102
Nettovægt (stykke)	0,310 kg

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer hvor disse lamper anvendes, afhænger af installationens design.


Målskitse




TLED master HE 3100lm 18.2w 5ft 6500k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm

Fotometriske data




LEDtube T8 MAS HO G13 865



LEDtube MAS HO 18.2W G13 865 16D ND


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriske data




LEDtube T8 MAS HO G13


Levetid




LEDtube T8 MAS HO 18.2W G13



LEDtube T8 MAS HO G13




LEDtube T8 MAS HO G13



LEDtube T8 MAS HO G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Levetid



LEDtube T8 MAS HO G13

