



MASTER LEDtubo EM/230V

MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 G

El Philips MASTER LEDtube integra una fuente de luz LED en un formato de tubo fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no difiere del fluorescente tradicional. Perfecto para quienes buscan rentabilidad con un presupuesto limitado al sustituir lámparas para lograr una mejor iluminación y mayor vida útil.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal (nom.)	50000 h
Ciclo de conmutación	200.000X
B50L70	50000 h

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT de 3000 K]
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Flujo lumínico (nom.)	2300 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	2300 lm
Ángulo de haz nominal	240 °
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W

Corriente de lámpara (máx.)	75 mA
Corriente de lámpara (mín.)	68 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	55 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

MASTER LEDtubo EM/230V

Mecánicos y de carcasa

Longitud de producto 1200 mm

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A++
 Producto de ahorro de energía Sí
 Certificados disponibles Marca CE Conformidad con RoHS
 Certificado KEMA Keur
 Consumo energético kWh/1000 h 16 kWh

Datos de producto


Código de producto completo 871869959504300

Nombre de producto del pedido	MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 G
EAN/UPC - Producto	8718699595043
Código de pedido	59504300
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001923402
Peso neto (pieza)	0,251 kg

Advertencias y seguridad

• -


Plano de dimensiones




TLED master UO glass 2300lm 16w 3000k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 G	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Datos fotométricos




© 2019 Philips Lighting B.V. All rights reserved.



LEDtube UO 16W G13 830 24D ND


MASTER LEDtubo EM/230V

Datos fotométricos




LEDtube UO 16W G13 830 24D ND


Vida útil




LEDtube UO 16W G13 830 24D ND



LEDtube UO 16W G13 830 24D ND




LEDtube UO 16W G13 830 24D ND



LEDtube UO 16W G13 830 24D ND

MASTER LEDtubo EM/230V

Vida útil



LEDtube UO 16W G13 830 24D ND

