



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8 G

Philips MASTER LEDtube -lamputissa ledivalonlähde ja perinteinen loistelampun muoto yhdistyvät. Näiden kahden yhdistelmän ansiosta lediputkea on vaikea erottaa ulkomuotonsa perusteella perinteisestä loisteputkesta. MASTER LEDtube -lediputket ovat erinomainen valinta, kun halutaan tehokas valonlähde edulliseen hintaan, tai vanhat lamput halutaan korvata tehokkaammilla ja kestävämmillä lamputilla.

Rajoitukset ja turvallisuus

• HUOMAUTUKSIA: Asennuksen yleinen energiatehokkuus ja valonjako riippuvat asennuksen kokoonpanosta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	200 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta	3 400 lm
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	141,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	83


LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	24 W
Lampun virta (suurin)	112 mA
Lampun virta (min.)	103 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,9
Jännite (nim.)	220–240 V
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	–20...45 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

T-Case, maksimi (nim.)	60 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	1 500 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen
Merkinnät ja luokitukset	
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	TUV CE-merkintä RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	24 kWh


Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8 G
Koko tuotenimi	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8 G
Full EOC	871869959510400
Tilauskoodi	59510400
Tuotekoodi (12NC)	929001923702
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718699595104
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718699595111

Mittapiirros




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8 G	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8 G



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8 G


Valonjakotiedot




General Uniform Lighting - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8 G

General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8 G


Käyttöikä




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8 G



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8 G




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8 G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8 G

MASTER LEDtube EM/Mains

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8 G

