



# MASTER LEDtube EM/ Mains

## MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8 G

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Modellen er ideel for dem, der gerne vil have en økonomisk løsning med større lyseffekt og længere levetid.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominal levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
B50L70	50000 h

Lysteknisk	
Farvekode	840 [ CCT af 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	3700 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	3700 lm
Nominal spredningsvinkel	240 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W

Lyskildens strømstyrke (maks.)	112 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	103 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	1500 mm

# MASTER LEDtube EM/Mains


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	24 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869959512800
Ordreproduktnavn	MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8 G

EAN/UPC – produkt	8718699595128
Ordrekode	59512800
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001923802
Nettovægt (stykke)	0,310 kg

## Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer hvor disse lamper anvendes, afhænger af installationens design.


## Målskitse




TLED master UO glass 3700lm 24w 4000k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8 G	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

## Fotometriske data



LEDtube UO 24W G13 830 24D ND




OSRAM Professional G13 Philips Lighting BV Page 1/1

LEDtube UO 24W G13 840 24D ND


# MASTER LEDtube EM/Mains

## Fotometriske data




LEDtube UO 24W G13 840 24D ND


## Levetid




LEDtube UO 24W G13 830 24D ND



LEDtube UO 16W G13 830 24D ND




LEDtube UO 16W G13 830 24D ND



LEDtube UO 16W G13 830 24D ND

## MASTER LEDtube EM/Mains

### Levetid



LEDtube UO 16W G13 830 24D ND

