



# MASTER LEDtube EM/ Mains

## MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8 G

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
B50L70	50000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [ CCT av 4000 K ]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	3700 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	3700 lm
Lyskjeglevinkel (nominell)	240 °
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W

lyskildestrøm (maks.)	112 mA
lyskildestrøm (min.)	103 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

Mekanisk og innfatning	
Produktlengde	1500 mm

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	24 kWh

## Produktdata


Fullstendig produktkode	871869959512800
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8 G

EAN/UPC – produkt	8718699595128
Bestillingskode	59512800
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001923802
Nettovekt (stykk)	0,310 kg

## Warnings and safety

· -


## Målskisse




TLED master UO glass 3700lm 24w 4000k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8 G	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

## Fotometriske data




LEDtube UO 24W G13 830 24D ND



LEDtube UO 24W G13 840 24D ND


# MASTER LEDtube EM/Mains

## Fotometriske data




LEDtube UO 24W G13 840 24D ND


## Levetid




LEDtube UO 24W G13 830 24D ND



LEDtube UO 16W G13 830 24D ND




LEDtube UO 16W G13 830 24D ND



LEDtube UO 16W G13 830 24D ND

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Levetid



LEDtube UO 16W G13 830 24D ND

