



PAR30/PAR20 LED

LEDspot 50W PAR20 865 100-240V 25D ND SO

As Philips PAR30S LED Single Optic com tecnologia AirFlux oferece estética de iluminação superior e ótima eficiência térmica com design arrojado e leve.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de comutação	25.000
Lighting Technology	LED
Compatível com EU RoHS	Sim

Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	25 °
Fluxo luminoso	525 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	1.500 cd
Designação da cor	Luz natural
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	80,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50º a 60º Hz
Consumo de energia	6,5 W
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s

Tempo de aquecimento para 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (fração)	0.8
Tensão (Nom.)	100-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	75 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	PAR20 [PAR 2,5 pol./63 mm]

Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de destaque	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	- kWh


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LEDspot 50W PAR20 865 100-240V 25D ND SO
Nome do produto completo	LEDspot 50W PAR20 865 100-240V 25D ND SO
Full EOC	871869959544900
Descrição do código local	Lâmpada Led Direcional LEPAR20 6.5WMVF

PAR30/PAR20 LED

Código de encomenda	929001929412
Nº do material (12NC)	929001929412
Código local	929001929412
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – produto/caixa	8718699595449


Numerador SAP — Embalagens por exterior 6	
EAN/UPC – caixa	8718699595456

Desenho dimensional




Product	D	C
LEDspot 50W PAR20 865 100–240V 25D ND SO	63 mm	89 mm


Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – LEDspot 50W PAR20 865 100–240V 25D ND SO




Light Distribution Diagram – LEDspot 50W PAR20 865 100–240V 25D ND SO




Accent Lighting Spots – LEDspot 50W PAR20 865 100–240V 25D ND SO

PAR30/PAR20 LED

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - LEDspot 50W PAR20 865 100-240V 25D ND SO



Life Expectancy Diagram - LEDspot 50W PAR20 865 100-240V 25D ND SO

