




TrueForce LED Industrial and Retail Mains (csarnokvilágító – HPI/SON/HPL)

TrueForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 NB

A Philips TrueForce LED I&R Mains lámpák egyszerű, gyorsan megtérülő LED-es megoldást kínálnak a nagy intenzitású gázkisüléses (HID) lámpák kiváltására. Ezek a lámpák biztosítják a HID-LED csere előnyeit – az energiatakarékosságot és a hosszú élettartamot –, azonnali megtakarítást tesznek lehetővé, és alacsony kezdeti befektetést igényelnek. A megfelelő lámpaméretű és fényeloszlású megoldással egyszerűen telepítheti a TrueForce LED I&R Mains lámpákat, megkerülheti a meglévő előtétet, és javíthatja a fényminőséget.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E40 [E40]
Névleges élettartam	50 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)	60 fok

Fényáram	12 000 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	120,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

TrueForce LED Industrial and Retail Mains (csarnokvilágító – HPI/SON/HPL)



Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	100 W
Fényforrás árama (névleges)	520 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Feszültség (névleges)	220–240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	70 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	Egyéb

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	100 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 NB
Teljes terméknév	TrueForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 NB
Full EOC	87186995967600
Rendelési kód	59676700
Cikkszám (12NC)	929001929702
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699596767
Számláló – csomag külső dobozonként	2
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699596774

Méretezett rajza

Product	D	C
TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 NB	211 mm	252 mm

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram – TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 NB

General uniform lighting – TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 NB


TrueForce LED Industrial and Retail Mains (csarnokvilágító – HPI/SON/HPL)

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HB MV ND 120-100W E40
840 NB

Élettartam



Life Expectancy Diagram - TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 NB



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840
NB

