



CorePro MainsFit (UL type B) T8

11.5T8/COR/36-840/MF14/G 10/1

Les lampes CorePro MainsFit (UL Type B) sont la solution de rénovation parfaite pour passer des lampes fluorescentes traditionnelles aux DEL à économie d'énergie. Cette lampe à contournement de ballast a tout le nécessaire intégré avec des économies d'énergie avérées, une longue durée de vie (jusqu'à 50 000 heures), une suppression des surtensions et des fonctions de sécurité de pointe. Toutes les lampes de la famille CorePro MainsFit sont à double extrémité pour simplifier l'installation. De plus, toutes les lampes répondent aux normes Philips en matière de qualité de lumière pour offrir aux utilisateurs finaux un environnement confortable quel que soit le type de lampe CorePro MainsFit.

Données du produit


Renseignements généraux		Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie nominale	50 000 h	Line Frequency	50 to 60 Hz
Cycle de commutation	50 000	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Lighting Technology	LED	Consommation	11,5 W
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	Courant de la lampe (max.)	101 mA
Données techniques sur l'éclairage		Courant de la lampe (min.)	47 mA
Code de couleur	840 [CCT of 4000K]	Équivalent de puissance	25 W
Angle du faisceau (nom.)	180 °	Temps d'allumage (nom.)	0,9 s
Flux lumineux	1 400 lm	Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,9 s
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)	Facteur de puissance (fraction)	0,9
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Tension (nom.)	120-277 V
Efficacité lumineuse (nominale)	121,00 lm/W	Type UL	Type B UL
Constance de la couleur	<6		
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82		

CorePro MainsFit (UL type B) T8

Température	
Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C
T boîtier maximum (nom.)	50 °C
Commandes et gradation	
Intensité variable	Non
Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Givré
Matériau de l'ampoule	Verre
Longueur du produit	900 mm
Forme de l'ampoule	T8
Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Oui
Marques d'homologation	Certificat UL Conformité aux directives RoHS Conformité DLC


Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	DLC Standard
Conditions d'utilisation	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés?	Yes
Données de produit	
Nom du produit de la commande	11.5T8/COR/36-840/MF14/G 10/1
Nom complet du produit	11.5T8/COR/36-840/MF14/G 10/1
Code de commande	535518
Numéro de matériau (12 CN)	929001934404
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677535513
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677535518

Schéma dimensionnel




Product	D	A1	A2	A3
11.5T8/COR/36-840/MF14/G 10/1	25,9 mm	894,3 mm	900,5 mm	908,8 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - 11.5T8/COR/36-840/MF14/G 10/1



General uniform lighting - 11.5T8/COR/36-840/MF14/G 10/1


CorePro MainsFit (UL type B) T8

Données photométriques




Light Distribution Diagram - 11.5T8/COR/36-840/MF14/G 10/1


Durée de vie




Life Expectancy Diagram - 11.5T8/COR/36-840/MF14/G 10/1



Lumen Maintenance Diagram - 11.5T8/COR/36-840/MF14/G 10/1




Life Expectancy Diagram - 11.5T8/COR/36-840/MF14/G 10/1



Lumen Maintenance Diagram - 11.5T8/COR/36-840/MF14/G 10/1

CorePro MainsFit (UL type B) T8

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 11.5T8/COR/36-840/MF14/G 10/1

