

Lâmpadas LED decorativas

LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D

A nova coleção Deco (lâmpada) transforma a sua casa com a mistura perfeita de luz branca (quente) e de uma experiência de iluminação simples e minimalista. Com uma vida útil muito longa, até 90% de poupança de energia, sem cintilação visível e brilho total instantâneo, também desfrutará de luz suave e uniformemente distribuída, com um charme moderno e elegante para uma harmonia acolhedora no seu espaço.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Marca RoHS	ROHS
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	20000X
Tipo técnico	8-50W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	827 [CCT de 2700 K]
Fluxo luminoso (Nom.)	700 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	700 lm
Designação da cor	Warm White (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	87,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	52 mA
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,7
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	55 °C
Controles e regulação	
Regulável	true
Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente

Lâmpadas LED decorativas

Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869959341400
Nome de produto da encomenda	LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D
EAN/UPC – Produto	8718699593414

Desenho dimensional




Bulb G120 8-50W 2700K E27 D Mirror Crown


Código de encomenda	59341400
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
N.º material (12NC)	929001935401
Peso líquido (Peça)	0,084 kg

Product	D	C
LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D	120 mm	168 mm


Dados fotométricos



LEDBulb CLA 8-60W E27 ST64 Clear 827 DIM




LEDClassic 50W E27 G120 Mirror Crown 827 DIM




LEDClassic 50W E27 G120 Mirror Crown 827 DIM

Lâmpadas LED decorativas

Vida útil



LEDBulb CLA 5.5-40W E27 ST64 Clear 827 DIM



LEDBulb CLA 5.5-40W E27 ST64 Clear 827 DIM

