



Lâmpadas LED decorativas

LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D

A nova coleção Deco (lâmpada) transforma a sua casa com a mistura perfeita de luz branca (quente) e de uma experiência de iluminação simples e minimalista. Com uma vida útil muito longa, até 90% de poupança de energia, sem cintilação visível e brilho total instantâneo, também desfrutará de luz suave e uniformemente distribuída, com um charme moderno e elegante para uma harmonia acolhedora no seu espaço.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	20000X
Tipo técnico	5-30W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	820 [CCT de 2000K]
Fluxo luminoso (Nom.)	350 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	350 lm
Designação da cor	Flame
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	70,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	25 mA
Potência equivalente	30 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0.5 s
Fator de potência (Nom.)	0.8
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	35 °C
Controles e regulação	
Regulável	true
Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Transparent Amber
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+

Lâmpadas LED decorativas

Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869959351300
Nome de produto da encomenda	LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D
EAN/UPC – Produto	8718699593513

Código de encomenda	59351300
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
N.º material (12NC)	929001935601
Peso líquido (Peça)	0,304 kg


Desenho dimensional




Bulb Mushroom230V 5-30W 350lm2200K E27 D

Product	D	C
LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D	202 mm	188 mm


Dados fotométricos



LEDClassic 30W E27 Other Transparent Amber 820 DIM




LEDClassic 12W E27 Other Transparent Amber 820 ND




LEDClassic 30W E27 Other Transparent Amber 820 DIM

Lâmpadas LED decorativas

Vida útil



LEDBulb CLA 40W E14 B35 827-822 ND



LEDBulb CLA 40W E14 B35 827-822 ND

