



Lâmpadas LED decorativas

LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D

A nova coleção Deco (lâmpada) transforma a sua casa com a mistura perfeita de luz branca (quente) e de uma experiência de iluminação simples e minimalista. Com uma vida útil muito longa, até 90% de poupança de energia, sem cintilação visível e brilho total instantâneo, também desfrutará de luz suave e uniformemente distribuída, com um charme moderno e elegante para uma harmonia acolhedora no seu espaço.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	20000X
Tipo técnico	5-40W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	827 [CCT de 2700 K]
Fluxo luminoso (Nom.)	500 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	500 lm
Designação da cor	Warm White (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	25 mA
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,8
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	35 °C
Controles e regulação	
Regulável	true
Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Clear (CL)
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+

Lâmpadas LED decorativas

Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869959353700
Nome de produto da encomenda	LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D
EAN/UPC – Produto	8718699593537

Código de encomenda	59353700
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
N.º material (12NC)	929001935701
Peso líquido (Peça)	0,096 kg


Desenho dimensional




Bulb Diamond 230V 6-40W 500lm2700K E27 D

Product	D	C
LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D	112 mm	142 mm


Dados fotométricos



LEDClassic 40W E27 Other Clear 827 DIM




LEDClassic 40W E27 Other Clear 827 DIM




LEDClassic 40W E27 Other Clear 827 DIM

Lâmpadas LED decorativas

Vida útil



LEDBulb CLA 40W E14 B35 827-822 ND



LEDBulb CLA 40W E14 B35 827-822 ND

