



Designer Deco à DEL

7.5A50/VIN/820/CL/G/DIM 2/1CT

Les lampes Designer Deco à DEL vous permettent d'avoir un éclairage classique et chaleureux ou un effet chic et moderne tout en profitant d'une durée de vie prolongée et d'économies d'énergie.


Données du produit

Renseignements généraux		Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]	0.5 s	
Durée de vie nominale	15 000 h	Facteur de puissance (fraction)	
Cycle de commutation	20 000	0.7	
Lighting Technology	LED	Tension (nom.)	
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	120 V	
Données techniques sur l'éclairage		Température	
Code de couleur	820 [CCT of 2000K]	T boîtier maximum (nom.)	
Flux lumineux	400 lm	45 °C	
Désignation de couleur	Torche	Commandes et gradation	
Température de couleur proximale (nom.)	2000 K	Intensité variable	
Efficacité lumineuse (nominale)	53,00 lm/W	Oui	
Constance de la couleur	<6	Mécanique et boîtier	
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Fini des ampoules	
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %	Ambre	
Fonctionnement et électricité		Matériau de l'ampoule	
Line Frequency	50 to 60 Hz	Verre	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Forme de l'ampoule	
Consommation	7,5 W	A50 [A 50 po]	
Courant de la lampe (nom.)	70 mA	Approbation et utilisation	
Équivalent de puissance	40 W	Consommation d'énergie en kWh/1000 h	
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s	- kWh	
Données de produit		Nom du produit de la commande	
		7.5A50/VIN/820/CL/G/DIM 2/1CT	
		Nom complet du produit	
		7.5A50/VIN/820/CL/G/DIM 2/1CT	
		Code de commande	
		536276	
		Numéro de matériau (12 N.C.)	
		929001936403	

Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677536275
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	2



EAN/CUP – Boîte	50046677536270
-----------------	----------------

Schéma dimensionnel




Product	D	C
7.5A50/VIN/820/CL/G/DIM 2/1CT	160 mm	292 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - 7.5A50/VIN/820/CL/G/DIM 2/1CT

Light Distribution Diagram - 7.5A50/VIN/820/CL/G/DIM 2/1CT




General uniform lighting - 7.5A50/VIN/820/CL/G/DIM 2/1CT

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 7.5A50/VIN/820/CL/G/DIM 2/1CT



Lumen Maintenance Diagram - 7.5A50/VIN/820/CL/G/DIM 2/1CT

