



Designer Deco à DEL

7.5A50/VIN/820/CL/G/D+CORD VIN

Les lampes Designer Deco à DEL vous permettent d'avoir un éclairage classique et chaleureux ou un effet chic et moderne tout en profitant d'une durée de vie prolongée et d'économies d'énergie.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	15 000 h
Cycle de commutation	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	820 [CCT of 2000K]
Flux lumineux	400 lm
Désignation de couleur	Torche
Température de couleur proximale (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	53,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation	7,5 W
Courant de la lampe (nom.)	70 mA
Équivalent de puissance	40 W

Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	45 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	A50 [A 50 po]


Approbation et utilisation	
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
EyeComfort	Oui

Données de produit	
Nom du produit de la commande	7.5A50/VIN/820/CL/G/D+CORD VIN
Nom complet du produit	7.5A50/VIN/820/CL/G/D+CORD VIN
Code de commande	539676
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001936495

Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677539672
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	2



EAN/CUP – Boîte	50046677539677
-----------------	----------------

Schéma dimensionnel




Product	D	C
7.5A50/VIN/820/CL/G/D+CORD VIN	160 mm	292 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - 7.5A50/VIN/820/CL/G/D+CORD VIN

Light Distribution Diagram - 7.5A50/VIN/820/CL/G/D+CORD VIN




General uniform lighting - 7.5A50/VIN/820/CL/G/D+CORD VIN

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 7.5A50/VIN/820/CL/G/D+CORD VIN



Lumen Maintenance Diagram - 7.5A50/VIN/820/CL/G/D+CORD VIN

