



Designer Deco à DEL

7.5G63/modern/840/CL/G/DIM 2/1CT

Les lampes Designer Deco à DEL vous permettent d'avoir un éclairage classique et chaleureux ou un effet chic et moderne tout en profitant d'une durée de vie prolongée et d'économies d'énergie.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	15 000 h
Cycle de commutation	20 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	33,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation	7,5 W
Courant de la lampe (nom.)	70 mA
Équivalent de puissance	25 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s

Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	45 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	G63 [G 63 mm]


Approbation et utilisation	
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh

Données de produit	
Nom du produit de la commande	7.5G63/modern/840/CL/G/DIM 2/1CT
Nom complet du produit	7.5G63/modern/840/CL/G/DIM 2/1CT
Code de commande	536292
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001936603
Numérateur - Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677536299

Designer Deco à DEL



Numérateur – Emballages par boîte extérieure	2
EAN/CUP – Boîte	50046677536294

Schéma dimensionnel




Product	D	C
7.5G63/modern/840/CL/G/DIM 2/1CT	200 mm	285 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - 7.5G63/modern/840/CL/G/DIM 2/1CT



General uniform lighting - 7.5G63/modern/840/CL/G/DIM 2/1CT



Spectral Power Distribution Colour - 7.5G63/modern/840/CL/G/DIM 2/1CT

Designer Deco à DEL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 7.5G63/modern/840/CL/G/DIM 2/1CT

Lumen Maintenance Diagram - 7.5G63/modern/840/CL/G/DIM 2/1CT

