



# **A-Shape LED**

## 7A19/LED/827/FR/P/ND 4/2FB

Philips A-shape Dimmable LED lamps are the smart LED alternative to standard incandescents. The unique lamp design provides omi-directional light with excellent dimming performance.

#### Données du produit

| Renseignements généraux                   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| Culot-Base                                | E26 [Single Contact Medium Screw] |  |
| Durée de vie nominale                     | 11 000 h                          |  |
| Cycle de commutation                      | 50 000                            |  |
| Lighting Technology                       | LED                               |  |
| Conformes aux directives EU RoHS.         | Oui                               |  |
|   |                                   |  |
| Données techniques sur l'éclairage        |                                   |  |
| Code de couleur                           | 827 [CCT of 2700K]                |  |
| Angle du faisceau (nom.)                  | 150 °                             |  |
| Flux lumineux                             | 450 lm                            |  |
| Désignation de couleur                    | Blanc chaud (BC)                  |  |
| Température de couleur proximale (nom.)   | 2700 K                            |  |
| Efficacité lumineuse (nominale)           | 64,00 lm/W                        |  |
| Constance de la couleur                   | ANSI                              |  |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)        | 80                                |  |
| Llmf à la fin de la durée nominale (nom.) | 70 %                              |  |
|   |                                   |  |
| Fonctionnement et électricité             |                                   |  |
| Line Frequency                            | 60 Hz                             |  |
| Fréquence d'entrée                        | 60 Hz                             |  |
| Consommation                              | 7 W                               |  |
| Courant de la lampe (nom.)                | 110 mA                            |  |
| Équivalent de puissance                   | 40 W                              |  |


| Temps d'allumage (nom.)                    | 0,5 s                      |  |
|--|----------------------------|--|
| Temps de réchauffement à 60 % du rendement | 0.5 s                      |  |
| lumineux                                   |                            |  |
| Facteur de puissance (fraction)            | 0.5                        |  |
| Tension (nom.)                             | 120 V                      |  |
|  |                            |  |
| Température                                |                            |  |
| T boîtier maximum (nom.)                   | 65 °C                      |  |
|  |                            |  |
| Commandes et gradation                     |                            |  |
| Intensité variable                         | Non                        |  |
|  |                            |  |
| Mécanique et boîtier                       |                            |  |
| Fini des ampoules                          | Givré                      |  |
| Forme de l'ampoule                         | A19 [A 19 mm]              |  |
|  |                            |  |
| Approbation et utilisation                 |                            |  |
| Consommation d'énergie en kWh/1000 h       | - kWh                      |  |
|  |                            |  |
| Données de produit                         |                            |  |
| Nom du produit de la commande              | 7A19/LED/827/FR/P/ND 4/2FB |  |
| Nom complet du produit                     | 7A19/LED/827/FR/P/ND 4/2FB |  |
| Code de commande                           | 460675                     |  |
| Numéro de matériau (12 N.C.)               | 929001957515               |  |
|  |                            |  |

## **A-Shape LED**

| Numérateur – Quantité par emballage          | 1            |
|--|--------------|
| EAN/CUP - Produit/Boîtier                    | 046677460679 |
| Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 4            |


| <b>EAN/CUP – Boîte</b> 50046677460674 | EAN/CUP – Boîte | 50046677460674 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|
|---------------------------------------|-----------------|----------------|

#### Schéma dimensionnel




| Product                    | D     | С      |
|----------------------------|-------|--------|
| 7A19/LED/827/FR/P/ND 4/2FB | 60 mm | 110 mm |


#### Données photométriques







Spectral Power Distribution Colour - 7A19/LED/827/FR/P/ND 4/2FB





Light Distribution Diagram - 7A19/LED/827/FR/P/ND 4/2FB

General uniform lighting - 7A19/LED/827/FR/P/ND 4/2FB

### **A-Shape LED**

#### Durée de vie





Life Expectancy Diagram - 7A19/LED/827/FR/P/ND 4/2FB

Lumen Maintenance Diagram - 7A19/LED/827/FR/P/ND 4/2FB



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.