



A-Shape LED

7A19/LED/850/FR/P/ND 4/2FB

Philips A-shape Dimmable LED lamps are the smart LED alternative to standard incandescents. The unique lamp design provides omi-directional light with excellent dimming performance.

Données du produit

Renseignements généraux

Culot	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie (nom.)	11000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	7-40W

Données techniques sur l'éclairage

Code de couleur	850 [TCP de 5000 K (2)]
Angle du faisceau (nom.)	150 °
Flux lumineux (nom.)	450 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	450 lm
Désignation de couleur	Daylight
Température selon la couleur corrélée (nom.)	5000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	64,00 lm/W
Constance de la couleur	ANSI
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Courant de la lampe (nom.)	95 mA
Équivalent de puissance	40 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s

Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	120 V

Température

T boîtier maximum (nom.)	65 °C
--------------------------	-------

Commandes et gradation

Intensité réglable	No
--------------------	----

Mécanique et boîtier


Fini de l'ampoule	Frosted (FR)
-------------------	--------------

Données de produit

Nom du produit de la commande	7A19/LED/850/FR/P/ND 4/2FB
EAN/CUP – Produit	50046677460742
Code de commande	460741
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
Numéro de matériau (12NC)	929001957915
Poids net (pièce)	0,060 kg

A-Shape LED



Schéma dimensionnel




Bulb A60 120V 6-40W 450lm 5000K E26 ND

Product	D	C
7A19/LED/850/FR/P/ND 4/2FB	60 mm	110 mm

Données photométriques



LedBulb A19 E26 7W 850



A-Shape LED

Durée de vie

