

InstantFit de qualité entrepreneur (UL type-A) T8

16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1

Les lampes InstantFit à DEL sont faciles à installer et se remplacent facilement lampe par lampe. Elles tiennent leurs promesses, avec au moins 40 % d'économies d'énergie, une performance sans clignotement et une durée de vie à la hauteur de vos espérances. D'autres lampes prétendent être compatibles, mais seule la lampe InstantFit (UL Type A) a fait ses preuves avec plus de 350 ballasts et pilotes, offrant un flux lumineux homogène, des économies d'énergie avérées et une longue durée de vie moyenne. Les utilisateurs finaux seront comblés par ces lampes InstantFit confortables et de haute qualité, sans clignotement visible et à l'optique optimisée. Les responsables de la gestion de l'énergie apprécieront également les lampes InstantFit, car ils peuvent profiter d'économies d'énergie grâce à nos lampes. Pour encore plus d'économies d'énergie, les lampes InstantFit peuvent être jumelées avec les pilotes Advance TLED pour créer un système de type C.

Données du produit

Renseignements généraux		Flux lumineux	
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Désignation de couleur	1 800 lm
Durée de vie nominale	36 000 h	Température de couleur proximale (nom.)	Blanc froid (BF)
Cycle de commutation	50 000	Efficacité lumineuse (nominale)	4000 K
Lighting Technology	LED	Constance de la couleur	112,00 lm/W
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	Indice de rendu des couleurs (IRC)	<6
Données techniques sur l'éclairage		Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	80
Code de couleur	840 [CCT of 4000K]	Fonctionnement et électricité	
Angle du faisceau (nom.)	240 °	Line Frequency	20K to 120K Hz

InstantFit de qualité entrepreneur (UL type-A) T8

Fréquence d'entrée	20 K à 120 K Hz
Consommation	16 W
Courant de la lampe (max.)	330 mA
Courant de la lampe (min.)	110 mA
Équivalent de puissance	32 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	120-277, 347 V
Type UL	Type A UL

Température

Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C
T boîtier maximum (nom.)	35 °C

Commandes et gradation

Intensité variable	Non
--------------------	-----

Mécanique et boîtier

Fini des ampoules	Givré
Matériau de l'ampoule	Verre
Longueur du produit	1 200 mm

Forme de l'ampoule	T8
--------------------	----

Approbation et utilisation

Produit écoénergétique	Oui
Marques d'homologation	Conformité aux directives RoHS Certificat UL
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh


Conditions d'utilisation

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés?	Yes
--	-----

Données de produit

Nom du produit de la commande	16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1
Nom complet du produit	16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1
Code de commande	542084
Numéro de matériau (12 CN)	929001960604
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677542085
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	25
EAN/CUP – Boîte	50046677542080



Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm


InstantFit de qualité entrepreneur (UL type-A) T8

Données photométriques




Accent Lighting Spots - 16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1

Light Distribution Diagram - 16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1




Spectral Power Distribution Colour - 16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - 16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1




Life Expectancy Diagram - 16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1

InstantFit de qualité entrepreneur (UL type-A) T8


Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - 16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1



Life Expectancy Diagram - 16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1



Lumen Maintenance Diagram - 16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1

