



# Tubos LED Ecofit T8

## ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CT G WV

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

### Datos del producto

| Información general                             |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tapa-base                                       | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Vida útil nominal                               | 15,000 hora(s)                  |
| Ciclo del interruptor                           | 50,000                          |
| Lighting Technology                             | LED                             |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE          | Sí                              |
| Información técnica sobre la luz                |                                 |
| Código de color                                 | 765 [CCT of 6500K]              |
| Ángulo de haz (nominal)                         | 240 °                           |
| Flujo luminoso                                  | 1,600 lm                        |
| Designación de color                            | luz natural fría                |
| Temperatura de color correlacionada             | 6500 K                          |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)          | 100.00 lm/W                     |
| Consistencia de color                           | < 7                             |
| Índice de producción de color (IRC)             | 70                              |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 %                            |
| Operación y aspectos eléctricos                 |                                 |
| Frecuencia de línea                             | 50 to 60 Hz                     |
| Frecuencia de entrada                           | 50 a 60 Hz                      |
| Consumo de energía                              | 16 W                            |


| Corriente de la lámpara (máx.)                  | 264 mA                                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Corriente de la lámpara (mín.)                  | 143 mA                                        |
| Tiempo de inicio (nominal)                      | 0.5 s                                         |
| Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5 s                                         |
| Factor de potencia (fracción)                   | 0.48                                          |
| Voltaje (nominal)                               | 100-240 V                                     |
| Temperatura                                     |                                               |
| Rango de temperatura ambiente                   | -20 °C a 45 °C                                |
| T° estuche máxima (nominal)                     | 70 °C                                         |
| Controles y atenuación                          |                                               |
| Regulable                                       | No                                            |
| Aprobación y aplicación                         |                                               |
| Producto de ahorro de energía                   | Sí                                            |
| Marcas de aprobación                            | Conformidad con RoHS Certificado<br>KEMA Keur |
| Consumo de energía kWh/1000 h                   | - kWh                                         |

Tubos LED Ecofit T8

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Información del producto       |                                          |
| Nombre del producto del pedido | ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CT G WV |
| Nombre del producto completo   | ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CT G WV |
| Full EOC                       | 871869962458300                          |
| Descripción de código local    | Ecofit Ledtube 1.2m G13 Claro            |
| Código del pedido              | 929001979412                             |


|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| N.º de material (12NC)               | 929001979412  |
| Código local                         | 358192        |
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1             |
| EAN/UPC: producto/caja               | 8718699624583 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 20            |
| EAN/UPC - Caja                       | 8718699624590 |

Plano de dimensiones




| Product                                  | D1      | D2    | A1       | A2       | A3       |
|------------------------------------------|---------|-------|----------|----------|----------|
| ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CT G WV | 25.7 mm | 28 mm | 1,198 mm | 1,205 mm | 1,212 mm |


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CT G WV





Light Distribution Diagram - ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CT G WV




General uniform lighting - ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CT G WV

Tubos LED Ecofit T8


Lifetime




Life Expectancy Diagram - ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CT G WV



Lumen Maintenance Diagram - ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CT G WV



Life Expectancy Diagram - ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CT G WV



Life Expectancy Diagram - ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CT G WV

Lumen Maintenance Diagram - ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CT G WV

## Tubos LED Ecofit T8

