



T8

7T8/MAS/24-840/IF11/P 10/1

Les versions InstantFit (type A/type C) ou MainsFit (contournement de ballast/type B) sont offertes pour nos TLED. Les lampes InstantFit fonctionnent avec un large éventail de ballasts et de pilotes à DEL. Seule l'option InstantFit procure plus de 15 000 combinaisons de lampe et de ballast offrant un éclairage uniforme, des économies d'énergie et une longue durée de vie. Nos produits MainsFit ont une conception à double embout qui simplifie l'installation et ils sont dotés d'un circuit de sécurité exclusif qui minimise le risque d'électrocution. La taille des lampes varie de 2 pi à 8 pi et les lampes en forme de U offrent une variété de rendements en lumen.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie (nom.)	70000 h
Cycle de commutation	50 000 x
B50L70	70000 h

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	840 [TCP de 4 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	180 °
Flux lumineux (nom.)	1150 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1150 lm
Angle de faisceau nominal	180 °
Température selon la couleur corrélée (nom.)	4000 K
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Power (Rated) (Nom)	7 W
Courant de la lampe (max.)	240 mA
Courant de la lampe (min.)	80 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	120-277, 347 V

Température	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
T boîtier maximum (nom.)	50 °C

T8

Commandes et gradation

Intensité réglable	No
--------------------	----

Mécanique et boîtier

Longueur du produit	600 mm
---------------------	--------


Approbation et utilisation

Produit écoénergétique	Yes
Marques d'approbation	RoHS compliance UL certificate
Certifications énergétiques	DLC Standard
Liste de produits qualifiés DesignLights Consortium	-

Données de produit

Nom du produit de la commande	7T8/MAS/24-840/IF11/P 10/1
EAN/CUP – Produit	046677541835
Code de commande	541839
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	929001987104
Poids net (pièce)	0,080 kg


Schéma dimensionnel




TLED IF MasterClass 2ft 1100lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
7T8/MAS/24-840/IF11/P 10/1	25,7 mm	26,3 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm


Données photométriques



G13 4000K 1150lm



Données photométriques



Durée de vie

