



MasterClass LEDtube InstantFit T8

13T8-6U/MAS/24-840/IF21/P 10/1

Masterclass DEL Type A, alimenté par ballast (enfichable) InstantFit TLED est une excellente solution DEL, idéale pour remplacer les lampes fluorescentes T8, en utilisant un ballast existant. Des lampes spécifiques peuvent également être utilisées avec le pilote Philips Xitanium pour les applications de type C.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie (nom.)	70000 h
Cycle de commutation	50 000 x
B50L70	70000 h

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	840 [TCP de 4 000K (841)]
Angle du faisceau (nom.)	180 °
Flux lumineux (nom.)	2100 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2100 lm
Angle de faisceau nominal	180 °
Température selon la couleur corrélée (nom.)	4000 K
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Power (Rated) (Nom)	13 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s

Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	120-277, 347 V

Température	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
T boîtier maximum (nom.)	50 °C

Commandes et gradation	
Intensité réglable	No

Mécanique et boîtier	
Longueur du produit	600 mm


Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Yes
Marques d'approbation	RoHS compliance UL certificate

MasterClass LEDtube InstantFit T8

Liste de produits qualifiés DesignLights Consortium	DesignLights Consortium Qualified Product List
Données de produit	
Nom du produit de la commande	13T8-6U/MAS/24-840/IF21/P 10/1
EAN/CUP – Produit	046677541873
Code de commande	541870

Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	929001987604
Poids net (pièce)	0,270 kg




Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
13T8-6U/MAS/24-840/IF21/P 10/1	25,7 mm	28 mm	152 mm	570 mm	27,8 mm

TLED IF MasterClass U bent 2100lm 4000K

Données photométriques



General Uniform Lightings
13 TLED UVM 4000K 1800 2100lm 10/1

G13 4000K 2100lm

MasterClass LEDtube InstantFit T8

Durée de vie

