



Velas y Esféricas LED clásica

Classic LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 BA35 CL

Con un diseño clásico tradicional, las lámparas LEDvela Clásica combinan las formas familiares de las velas clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90 % comparada con las lámparas de vela tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	927-922 [CCT of 2700K-2200K]
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Brillo cálido (WG)
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	78,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	90
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	6 W

Corriente de lámpara (nom.)	40 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.69
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	55 °C


Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	BA35

Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh

Velas y Esféricas LED clásica

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 BA35 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 BA35 CL

