



Klasszikus izzószálas LED-es gyertya- és csillárégők

Classic LEDLuster DT6-40W E27 CRI90 P45 CL

A hagyományos kialakítású, klasszikus izzószálas LED-es gyertya- és csillárégők megszokott alakja tartós LED-technológiát rejt. Csodaszép, dekoratív, meleg fehér fényt sugároznak a hagyományos gyertya- és csillárégőkhöz képest kb. 90%-os energiamegtakarítás mellett.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	20 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Színkód	927-922 [CCT of 2700K-2200K]
Fényáram	470 lm
Színmegjelölés	Warm Glow (WG)
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	78,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	90
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	6 W
Fényforrás árama (névleges)	40 mA
Teljesítmény-egyenérték	40 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.69
Feszültség (névleges)	220-240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	55 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Klasszikus izzószálas LED-es gyertya- és csillárégők

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	P45 [P 45 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiafogyasztás kWh/1000 óra	6 kWh
EyeComfort	Igen

Termékadatok

A termék megrendelési neve	CLA LEDLuster DT6-40W E27 CRI90 P45 CL
----------------------------	---


Teljes terméknev	Classic LEDLuster DT6-40W E27 CRI90 P45 CL
Full EOC	871869964642400
Rendelési kód	64642400
Cikkszám (12NC)	929002018602
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699646424
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699646431

Méretezett rajza



Product	D	C
CLA LEDLuster DT6-40W E27 CRI90 P45 CL	45 mm	80 mm

Fotometriai adatok




OSRAM KÖZVETLEN KFT. | Budapest, 1135. | Page 1/1

Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster DT6-40W E27 CRI90 P45 CL

General uniform lighting - CLA LEDLuster DT6-40W E27 CRI90 P45 CL


Klasszikus izzószálas LED-es gyertya- és csillárégők

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster DT6-40W E27 CRI90 P45 CL

Élettartam



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster DT6-40W E27 CRI90 P45 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster DT6-40W E27 CRI90 P45 CL

