



# MASTER LEDtube EM/ Mains

## MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Nominell levetid (nom.)	60000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
B50L70	60000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [ CCT av 6500 K ]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	2500 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2500 lm
Lyskjeglevinkel (nominell)	160 °
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	15.5 W

lyskildestrom (maks.)	73 mA
lyskildestrom (min.)	67 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

Mekanisk og innfatning	
Produktlengde	1200 mm

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	16 kWh

## Produktdata


Fullstendig produktkode	871869964725400
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8

EAN/UPC – produkt	8718699647254
Bestillingskode	64725400
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929002020702
Nettovekt (stykk)	0,251 kg

## Warnings and safety

· -


## Målskisse




TLED 4ft 220-240V 15.5-36W2500lm6500KG13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

## Fotometriske data




© 2019 Philips Lighting B.V. Page 1/1








TLED\_4ft\_220-240V\_15.5-36W2500lm\_6500K\_G13

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Fotometriska data



## Levetid



## MASTER LEDtube EM/Mains

