



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h
Cyklus přepínání	200 000x
B50L70	60000 h
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	3700 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3700 lm
Jmenovitý vyzařovací úhel	160 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	23 W
Proud zdroje (max.)	108 mA
Proud zdroje (min.)	99 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

MASTER LEDtube EM/Mains

Mechanical and Housing

Délka výrobku 1500 mm

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A++

Výrobek šetřící energii Yes

Značky schválení RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h 23 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku 871869964729200

Objednávací název produktu MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8

EAN/UPC – výrobek 8718699647292

Objednávací kód 64729200

Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabici 10


Materiál č. (12NC) 929002020902

Celková hmotnost (kus) 0,310 kg

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinností a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.



Rozměrové výkresy



TLED 5ft 220-240V 23-58W 3700lm4000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm


Fotometrické údaje








TLED_5ft_220-240V_23-58W_3700lm_4000K_G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje



Životnost



MASTER LEDtube EM/Mains

